



一层弱电平面图 (一) 1:150

序号	图例	名称	安装方式	线型图例	配线及配管说明	序号	图例	名称	安装方式	线型图例	配线及配管说明	序号	图例	名称	安装方式	线型图例	配线及配管说明
1		彩色半球摄像机	吸顶安装	———	(Cat. 6 UTP) + (RVV-2x1.5) 2SC20 CC/SCE/WC	10		分诊对讲软件主机、机顶盒、功放	设置于护士站	———	主机、机顶盒各1xCat. 6e UTP 连接医院内网信息插座	1		外网信息插座	墙上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	1 (Cat. 6 UTP) 1SC20 SCE/WC/F
2		彩色球机	支架壁挂、吸顶安装	———	(Cat. 6 UTP) + (RVV-2x1.5) 2SC20 CC/SCE/WC	11		分诊显示屏	壁挂安装	———	显示屏至机顶盒 HDMI 2米	2		内网信息插座	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	2 (Cat. 6 UTP) 1SC25 SCE/WC/F
3		电梯轿厢摄像机	电梯轿厢内安装	———	(SYV-75-5) + (RVV-2x1.5) 2SC20 CC/SCE/WC	12		分诊对讲/取药叫号吸顶扬声器	吸顶安装	———	扬声器至功放 RVV-2x1.5 SC20 SCE/WC	3		其他配合家具安装	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	3/4 (Cat. 6 UTP) 1SC25 SCE/WC/F
4		枪式摄像机	支架壁挂、支架吊顶安装	———	(Cat. 6 UTP) + (RVV-2x1.5) 2SC20 CC/SCE/WC	13		取药叫号软件主机、功放	设置于护士站	———	主机1xCat. 6e UTP 连接医院内网信息插座	4		电话插座	注: 病床头上的T0n为综合设备安装带上	———	1 (Cat. 6 UTP) 1SC25, 以此类推
5		读卡器	墙上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面1.3米	———	RVVP-6x1.0 SC20 SCE/WC	14		条形双色LED屏	配合二装, 设置于窗口上方	———	LED屏至主机中的控制卡 1xCat. 6e UTP	5		1个内网信息插座	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	1 (Cat. 6 UTP) 1SC25 SCE/WC/F
6		磁力锁	门上安装	———	RVV-4x1.0 SC20 SCE/WC	15		拾音器	安装于监控摄像机旁	———	配合二装, 设置于窗口上方	6		2个内网信息插座	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	2 (Cat. 6 UTP) 1SC25 SCE/WC/F
7		出门按钮	墙上安装, 安装高度1.3米	———	RVV-2x1.0 SC20 SCE/WC	16		拾音器	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	配合二装, 设置于窗口上方	7		1个外网信息插座	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	1 (Cat. 6 UTP) 1SC25 SCE/WC/F
8		紧急按钮开关	配合家具安装	———	RVV-4x1.0 SC20 SCE/WC	17		拾音器	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	配合二装, 设置于窗口上方	8		1个电话插座	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	1 (Cat. 6 UTP) 1SC25 SCE/WC/F
9		吸顶三鉴探测器	吸顶安装	———	RVV-4x1.0 SC20 SCE/WC	18		拾音器	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	配合二装, 设置于窗口上方	9		1个外网信息插座	同上暗设, 86型预埋盒, 底距完成面0.3米	———	1 (Cat. 6 UTP) 1SC25 SCE/WC/F

建设单位:	成都康城投资有限公司
设计项目名称:	上海国际广场(淮江区人民医院搬迁)项目
子项目名称:	10号楼
图名:	一层弱电平面图(一)
设计人:	李海晏
审核人:	周海林
日期:	1447-07
图号:	10-0901
版本:	1/1